



URail LED Spot Hildor in Chrom-matt 15W 850lm 3000K

Leuchten und Strahler

UVP: 83,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651527
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Chrom-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	15 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	850 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 225 mm (Ø) 162 mm
Produktgewicht	0.468 kg