



LED Pollerleuchte Juntea in Anthrazit 11W 900lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wegeleuchten

UVP: 179,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651451
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	11 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
Sensortechnologie	PIR

Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	7 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	20 lux
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 585 mm (B) 144 mm (T) 140 mm
Produktgewicht	2.212 kg