



## LED Erdspießstrahler Kikolo in Anthrazit 8W 520lm IP65 20°

Außenstrahler

UVP: 83,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-651414
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Materialeigenschaft</b>	Rostbeständig
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Montageart</b>	Boden
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	520 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 90
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	20 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Ja

<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Erdspieß</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 261 mm (T) 85 mm (Ø) 90 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.619 kg