



ProRail3 LED Spot Kratos in Weiß 9W 1050lm 4000K 50°

Leuchten und Strahler

UVP: 79,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | A-651500 |
| Material | Metall |
| Farbe | Weiß |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 9 W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Decke |
| Lichtaustritt | unten |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtstrom | 1050 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 90 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Abstrahlwinkel | 50 Grad |
| Anwendungsbereich | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur |
| Stil | Modern, Schlicht |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 142 mm (T) 100 mm (Ø) 78 mm |
| Produktgewicht | 0.55 kg |