



## LED Wandleuchte Cuff in Anthrazit 10W 700lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 146,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-651426
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Materialeigenschaft</b>	Rostbeständig
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Lichtaustritt</b>	unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	700 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 90
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	70 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht

<b>Sensortyp</b>	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
<b>Sensortechnologie</b>	PIR
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad
<b>Reichweite</b>	4 m
<b>Zeiteinstellung</b>	0,25 min
<b>Dämmerungseinstellung</b>	15 lux
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 116 mm (B) 76 mm (T) 217 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.7 kg