



LED Pollerleuchte Juntea in Anthrazit 2x 12,5W 1600lm IP44 mit Dämmerungsse...

Wegeleuchten

UVP: 219,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651452
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	12.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Treiber
Dimmtechnologie	Stufenlos
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht

Sensortyp	Dämmerungssensor
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 583 mm (B) 144 mm (T) 140 mm
Produktgewicht	2.615 kg