



LED Deckenleuchte Egron in Schwarz-matt 16W 750lm

Deckenleuchten

UVP: 159,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651525
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	16 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Modern, Schlicht

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 58 mm (Ø) 360 mm
Produktgewicht	1.432 kg