



LED Pollerleuchte Cuff in Weiß 10W 700lm IP44 mit Bewegungsmelder und D...

Wegeleuchten

UVP: 230,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651429
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	10 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	70 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garten
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	4 m
Zeiteinstellung	0,25 min
Dämmerungseinstellung	15 lux
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 782 mm (B) 76 mm (T) 166 mm
Produktgewicht	1.398 kg