



LED Pollerleuchte Zenera in Anthrazit 10W 700lm IP44 2200/3000K

Wegeleuchten

UVP: 178,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | A-651425 |
| Material | Metall |
| Materialeigenschaft | Rostbeständig |
| Farbe | Anthrazit |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Montageart | Boden |
| Lichtaustritt | unten |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 2200 bis 3000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Goldweiß |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 90 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Anwendungsbereich | Terrasse, Garten |
| Stil | Modern, Schlicht |
| Form | eckig, länglich |
| Netzstecker | Nein |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 670 mm (B) 150 mm (T) 225 mm |
| Produktgewicht | 0.604 kg |