



Smarte Zigbee 3.0 LED Wandleuchte Azalena in Weiß 8,5W 700lm IP44 mit Bewe...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 178,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651437
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung
Dimmtechnologie	Stufenlos
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Zeitlos, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Sensortechnologie	HF
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	10 m
Zeiteinstellung	0,5 min
Dämmerungseinstellung	20 lux
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	smik
Kompatibel mit	Philips Hue
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Google Assistant
Protokoll	ZigBee
Produktmaße	(H) 250 mm (B) 250 mm (T) 97 mm
Produktgewicht	1.362 kg