



Smarter Zigbee 3.0 LED Bodeneinbaustrahler Floor RGBW in Eisen-gebürstet 4,...

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 64,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-651438
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Eisen-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4.9 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Montageart	Boden
Lichtaustritt	oben
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung
Dimmtechnologie	Stufenlos
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse

Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	smik
Kompatibel mit	Philips Hue
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Google Assistant
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Lichtfarbe einstellbar: 2700 bis 6500 K
Einbaumaße	(Ø) 103 mm
Produktmaße	(H) 148 mm (Ø) 110 mm
Produktgewicht	0.698 kg