Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (60 Hz)

rear camera 50 MP - front camera 5 MP - Schwarz



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-G556BZKDEEE
EAN/UPC	8806095382531

Beschreibung

Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (60 Hz) - rear camera 50 MP - front camera 5 MP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - Schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-G556B
Anzeige	LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - (60 Hz) - 20:9 - PLS - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Prozessor	2.2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 14
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel f/2.0
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Robust
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2280 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.1 mm x 10.2 mm x 169 mm
Gewicht	240 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.079 W/kg (head) ¦ 1.103 W/kg (body) ¦ 2.25 W/kg (Gliedmaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.