

iiyama ProLite LH5575UHS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player - SDM Slot PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5575UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570123469

Beschreibung

iiyama ProLite LH5575UHS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player, SDM Slot PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH5575UHS-B1AG 140 cm (55") Klasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media Player, SDM Slot PC
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player

Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, Drahtschlösser
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	127 Watt
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	127 W
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.75 cm x 55 cm x 71 cm
Gewicht	15.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.