

BenQ BL2790 - Business - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | BenQ |
| Hersteller Art. Nr. | 9H.LM6LJ.LBE |
| EAN/UPC | 4718755092992 |



Beschreibung

BenQ BL2790 - Business - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | BenQ BL2790 - Business - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.2 cm x 18.2 cm x 44.9 cm |
| Gewicht | 5 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze |
| Kennzeichnung | HDCP 1.4, TUV Eye Comfort certified, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.