

Xiaomi Redmi Note 13 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 108 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 16 MP - schwarz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0FYFEU
EAN/UPC	6941812759462



Beschreibung

Xiaomi Redmi Note 13 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 13 - schwarz - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (120 Hz) - AMOLED - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 685 2.8 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 610
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit MIUI 14
Hauptkamera	108 Megapixel - f/1.75 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.4
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display mit Herzfrequenzmessung), Gesichtserkennung
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Standby-Zeit	Bis zu 552 Stunden
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.55 mm x 7.97 mm x 162.24 mm
Gewicht	188.5 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.77 W/kg (head) ; 0.978 W/kg (body) ; 2.032 W/kg (Gliedermaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.