

Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz

IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	P1917S
EAN/UPC	5397063744503



Beschreibung

Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 4000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.