

Xiaomi POCO M6 Pro - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 64 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 16 MP - Schwarz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	6941812760499
EAN/UPC	6941812760499



Beschreibung

Xiaomi POCO M6 Pro - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi POCO M6 Pro - Schwarz - 4G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 394 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Flow AMOLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor	MediaTek Helio G99 Ultra 2.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G57 MC2
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / 512 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit MIUI 14 for POCO
Hauptkamera	64 Megapixel - f/1.79 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.45
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.95 mm x 7.98 mm x 161.1 mm
Gewicht	179 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.992 W/kg (head) 0.993 W/kg (body) 2.591 W/kg (Gliedermaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.