

ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM03H0-B01K70
EAN/UPC	4711387267103



Beschreibung

ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	1600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR1400 / DisplayHDR 1400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm
Gewicht	13.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light

Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.