

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 200 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 16 MP - Ocean Teal

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0FFAEU
EAN/UPC	6941812750674



Beschreibung

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Ocean Teal

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - Ocean Teal - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2712 x 1220 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 446 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem	Mit MIUI 14
Hauptkamera	200 Megapixel - f/1.65 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.4
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display mit Herzfrequenzmessung), Gesichtserkennung
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Standby-Zeit	Bis zu 360 Stunden
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe	Ocean Teal

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.24 mm x 7.98 mm x 161.15 mm
Gewicht	187 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.999 W/kg (head) 0.999 W/kg (body) 2.587 W/kg (Gliedermaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.