

Samsung Galaxy A34 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.6" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 48 MP - 8 MP - 5 MP - front camera 13 MP - awesome graphite

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-A346BZKEEUB
EAN/UPC	8806094888959



Beschreibung

Samsung Galaxy A34 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.6" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 13 MP - awesome graphite

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A34 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A346B/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.65 cm (6.6") - (120 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	2.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2160 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent

Farbe	Awesome Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78.1 mm x 8.2 mm x 161.3 mm
Gewicht	199 g
Reparierbarkeitsindex	8.3 (von 10)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.546 W/kg (head) 1.488 W/kg (body) 2.68 W/kg (Gliedermaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.