

MSI MPG Infinite X2 14NUG7-460AT - Tower - Core i9 i9-14900KF / 3.2 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - NVMe - GeForce RTX 4080 - 1GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Schwarz



Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	00B90421-460
EAN/UPC	4711377175449

Beschreibung

MSI MPG Infinite X2 14NUG7-460AT - Tower - Core i9 i9-14900KF / 3.2 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - NVMe - GeForce RTX 4080 - 1GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG Infinite X2 14NUG7-460AT - Tower - Core i9 i9-14900KF 3.2 GHz - 64 GB - SSD 1 TB
Typ	Personal-Computer - Tower
Prozessor	Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900KF / 3.2 GHz (, bis zu 5.6 GHz, (24 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher	32 MB
Cache pro Prozessor	32 MB
RAM	64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	NVIDIA GeForce RTX 4080
Videospeicher	16 GB
Gaming	Ja
Audioausgang	7.1 Channel Surround
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 11 Home
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 42.96 cm x 48.96 cm
Gewicht	14 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.