

# Samsung GU32T5379CD - 80 cm (32") Diagonalklasse 5 Series LCD-TV mit LED- Hintergrundbeleuchtung

Smart TV - Tizen OS - 1080p 1920 x 1080 - HDR - Black Hairline

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Flachbild-TVs  |
| Hersteller          | Samsung        |
| Hersteller Art. Nr. | GU32T5379CDXZG |
| EAN/UPC             | 8806094906264  |



## Beschreibung

Samsung GU32T5379CD - 80 cm (32") Diagonalklasse 5 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Tizen OS - 1080p 1920 x 1080 - HDR - Black Hairline

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Samsung GU32T5379CD 5 Series - 80 cm (32") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD         |
| Produkttyp                          | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV                                                   |
| Diagonale Klasse                    | 80 cm (32")                                                                                        |
| Farbe                               | Black Hairline                                                                                     |
| Plattform                           | Tizen OS                                                                                           |
| Auflösung                           | 1920 x 1080                                                                                        |
| Anzeigeformat                       | 1080p                                                                                              |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 1000 Picture Quality Index                                                                         |
| Videoschnittstelle                  | Component, composite, HDMI                                                                         |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse          | 2 Anschlüsse                                                                                       |
| Konnektivität                       | Wi-Fi, LAN                                                                                         |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie    | LED-Hintergrundbeleuchtung Micro Dimming Pro                                                       |
| Seitenverhältnis des Bildes         | 16:9                                                                                               |
| TV-Tuner                            | 1x analog, 1x digital                                                                              |
| Digital TV-Tuner                    | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2                                                                              |
| Internet-Streaming-Dienste          | HbbTV                                                                                              |
| Bildverbesserungen                  | Digital Clean View, HyperReal Motor, Mega Kontrast, Ultra Clean View, Kontrastverstärker, PurColor |
| Lautsprechersystem                  | 2-Kanal                                                                                            |
| Intelligenter Assistent             | Google Assistant, Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)                           |

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| USB                                            | Ja                                |
| Mitgeliefertes Zubehör                         | Samsung TM1240A Fernbedienung     |
| Spannung                                       | Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse                        | Klasse F                          |
| Leistungsaufnahme im Betrieb                   | 27.4 Watt                         |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                | 0.5 Watt                          |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 73.74 cm x 7.41 cm x 43.8 cm      |
| Gewicht                                        | 4 kg                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.