

iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG - 249 cm (98") Diagonalklasse (247.7 cm (97.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE9812MIS-B3AG
EAN/UPC	4948570123728

Beschreibung

iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG - 249 cm (98") Diagonalklasse (247.7 cm (97.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG 249 cm (98") Klasse (247.7 cm (97.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Diagonale Größe	247.7 cm (97.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Frame rate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	64 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	233 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	233 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	224.45 cm x 9.2 cm x 132.3 cm
Gewicht	98.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.