

Lenovo C24d-20 - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Grau-Weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63FENAT2EU
EAN/UPC	0197531646446



Beschreibung

Lenovo C24d-20 - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher - Grau-Weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo C24d-20 - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (extrem), 7 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Grau-Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.22 cm x 21.27 cm x 49.72 cm
Gewicht	6.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Kennzeichnung

RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.