

Artikelnummer:

ELED200130

Beschreibung:

LED Feuchtraumleuchte PRO, 65 cm, 18 W, 2070 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------|----------------------|
| SKU: | ELED200130 |
| Farbe: | Weiß |
| Leistung (W): | 18 W |
| Lichtstrom (lm): | 2070 lm |
| lm/W: | 115 lm/W |
| Farbtemperatur (K): | 4000 K / neutralweiß |
| IP-Klassifizierung: | IP65 |
| Stoßfestigkeit: | IK08 |
| Lebensdauer: | 50.000 h |
| Material: | Aluminium, Glas |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +35 °C |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Farbwiedergabe (CRI): | 80 |
| LED Typ: | SMD 2835 |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsspannung: | 220-240 V AC |
| Energieklasse: | E |
| Maße: | 650x60x60 mm |
| EAN: | 4260508899841 |
| EPREL: | 1480838 |

