



Canon MAXIFY GX4050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 ipm (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN

Produktbeschreibung	Canon MAXIFY GX4050 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 ipm (einfarbig)/bis zu 13 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.7 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, farbiges Papier, Fotopapier, glänzend, Seidenmattfotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, matt, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes



Fotopapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Briefumschläge, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung

Standardmedienkapazität	350 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), LAN
AirPrint-fähig	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 41.7 cm x 25.1 cm
Gewicht	9.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.