



Kompletschrank 22P/VF-7rh, eHZ, 1100x800x205mm, IP44, SKII, 3-feld

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material des Gehäuses	Stahlblech
Montageart	Aufputz/Unterputz/teilversenk
Türschliessungstyp	Klapgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Reserveplätze	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl der Verteilerreihen	7
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	bis 35 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehör	keine Verwendung
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2