

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, 600x450

BxT grau

Artikelnummer	26.21.0004
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0004
EAN (Einzelstück)	7630049600058



ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE 600x450 BxT grau

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Jeder Schrank verfügt über einen aufschiebbarer Kabeleinlass im Dach mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen ausgestattet. Das Dachchassis bietet einen ausgestanzten Bereich zur Aufnahme eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte Profilschienen mit Höheneinheiten von 483 mm (19") verbaut, die zusätzlich in der Tiefe verstellbar sind. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und sind in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet erhältlich. Die Seitenwände und die Fronttür sind modular abschließ- und abnehmbar, was die Zugänglichkeit verbessert. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Zuerst wird die Rückwand an die Wand geschraubt und dann mit dem Gehäuse verbunden. Optional können Nivellierfüße oder Rollen verwendet werden, um die Schränke freistehend zu nutzen.

- Traglast: 100 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Inkl. Befestigungsmaterial

- IP Schutzklasse: IP20

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Technik
Produkttyp	19"-Wandgehäuse
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Wandgehäuse Pro 12 HE, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel, Montageanleitung
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung	mit Festrahmen
Höheneinheiten	12 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	305 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	370 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Zerlegbar	ja
Materialgruppe	Stahl
Material Fronttür	Glas
Wandmontage möglich	ja
Justierfüsse	nein
Maximale Tragkraft	100 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Anzahl der Türen	1
Mit Fronttür	ja
Mit rückseitiger Tür	nein
Mit Sichttür	ja

Front	Glastür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	nein
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	640 mm
Breite	450 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	22.5 kg
Verpackungshöhe	690 mm
Verpackungsbreite	520 mm
Verpackungstiefe	660 mm
Paketgewicht	25 kg