

Jabra Evolve2 50 MS Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden

aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zoom Certified -
Zertifiziert für Microsoft Teams - Cisco Webex Certified - Alcatel-
Lucent-zertifiziert - Unify Certified - Google Meet Certified - Amazon
Chime Certified

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	25089-899-999
EAN/UPC	5706991027402



Beschreibung

Jabra Evolve2 50 MS Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra Evolve2 50 MS Mono - Headset
Produkttyp	Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Farbe	Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Anschluss technik	Kabelgebunden
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Mono
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	30 mW
Active Noise Canceling	Ja
Mikrofon	Mikrofonbaum
Mit Mikrofonen	3
Bedienungselement	Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Headset - kabelgebunden - USB-A

Breite	19.3 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	99 g
Farbe	Schwarz
Material Ohrpolster	Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz	Hörschutz
Max. Betriebsabstand	30 m
Audioausgang	
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Soundmodus	Mono
Active Noise Canceling	Ja
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	30 mW
Membran	28 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Mikrofon	
Typ	Mikrofonbaum
Formfaktor	Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen	3
Empfindlichkeit	-38 dBV/Pascal
Frequenzgang	20 - 10000 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Verbindungen	
Anschlusstyp	Headset (USB Type-A)
Kabel	
Abnehmbares Kabel	Ja
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, USB-Kabel (1,2 m)
Kabeldetails	USB-Kabel - 1.7 m

Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Unify Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified
Kennzeichnung	G616
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.