

Logitech Pebble Mouse 2 M350s - Maus - optisch

3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.2 LE - Tonal Graphite

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	910-007015
EAN/UPC	5099206110427



Beschreibung

Schlanke und kompakte Bluetooth-Maus mit anpassbaren Tasten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Pebble Mouse 2 M350s - Maus - Bluetooth 5.2 LE - Tonal Graphite
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabellos - Bluetooth 5.2 LE
Farbe	Tonal Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.87 cm x 10.67 cm x 2.662 cm
Gewicht	76 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsa uflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	High Precision Optical Tracking, SilentTouch-Technologie, An/Aus-Schalter
Batterie	AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
Produkt-Recycling-Inhalt	78 % - hergestellt aus recycelten Materialien

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Maus
Breite	5.87 cm
Tiefe	10.67 cm
Höhe	2.662 cm
Gewicht	76 g
Farbe	Tonal Graphite
	Eingabegerät

Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	Bluetooth 5.2 LE
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsa uflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	High Precision Optical Tracking, SilentTouch-Technologie, An/Aus-Schalter
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 AA-Batterie
Kennzeichnung	FSC, CarbonNeutral
	Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt	78 % - hergestellt aus recycelten Materialien
	Batterie
Typ	AA-Typ
Technologie	Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)	24 Monate
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	7.6 cm
Transporttiefe	11.8 cm
Transporthöhe	3.7 cm
Transportgewicht	120 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.