

# Logitech Lift for Business - Vertikale Maus - ergonomisch

Für Linkshänder - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth - 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	910-006495
EAN/UPC	5099206099876



## Beschreibung

Kabellose ergonomische vertikale Maus, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder erhältlich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Lift for Business - vertikale Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - Graphite
Gerätetyp	Vertikale Maus - ergonomisch
Anschlussstechnik	Kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe	Graphite
Ausrichtung	Für Linkshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 10.8 cm x 7.1 cm
Gewicht	125 g
Lokalisierung	EMEA
Kabelloser Empfänger	Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	4000 dpi
Leistungsmerkmale	57° Neigungswinkel, SmartWheel, Daumenauflage, Griffbarkeit durch Weichgummi, Logitech Flow, 4 programmierbare Tasten, 5 Mio. Klicks
Batterie	AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 / 11 oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS, Linux
Produkt-Recycling-Inhalt	70 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Kompatibel mit Chromebook	Ja

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger	Logitech Logi Bolt USB-Receiver

Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Für Linkshänder
Breite	7 cm
Tiefe	10.8 cm
Höhe	7.1 cm
Gewicht	125 g
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Graphite
Lokalisierung	EMEA
<b>Eingabegerät</b>	
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	4000 dpi
Leistungsmerkmale	57° Neigungswinkel, SmartWheel, Daumenauflage, Griffigkeit durch Weichgummi, Logitech Flow, 4 programmierbare Tasten, 5 Mio. Klicks
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	1 AA-Batterie
Kompatibel mit Chromebook	Ja
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
Produkt-Recycling-Inhalt	70 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
<b>Batterie</b>	
Typ	AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)	2 Jahre
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 / 11 oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS, Linux
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	12.9 cm
Transporttiefe	18.1 cm
Transporthöhe	16.6 cm
Transportgewicht	190 g
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.