

Jabra Speak2 40 MS - Freisprechtelefon - kabelgebunden

USB-A - USB-C - Dunkelgrau - Zertifiziert für Microsoft Teams

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	2740-109
EAN/UPC	5706991027273



Beschreibung

Mobile Freisprechlösung für Konferenzen mit professionellem Sound der nächsten Generation. Die Bühne gehört dir beziehungsweise das Wohnzimmer. Oder der Esstisch. Oder der kleine Klapptisch am Sitz vor dir im Zug. Du kannst im Prinzip von überall aus an einem Meeting teilnehmen - denn deine Speak2 40 ist immer einsatzbereit. Jabra hat die nächste Generation seiner weltweit führenden Freisprechlösungen mit Vollduplex-Audio, moderner Mikrofontechnologie und fortschrittlichen Lautsprechern ausgestattet, damit du die Vorteile des hybriden Arbeitens nutzen kannst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra Speak2 40 MS - Freisprechtelefon
Produkttyp	Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-A, USB-C
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten
Farbe	Dunkelgrau
Anschluss technik	Kabelgebunden
Soundmodus	Mono
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 100 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	4
Bedienungselement	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-A, USB-C
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm

Höhe	3.3 cm
Gewicht	245 g
Farbe	Dunkelgrau
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Merkmale	Full Duplex Technology
Schutz	Staubschutz, wasserdicht
Audioausgang	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Membran	50 mm
Besonderheiten	Akustische Echokompensation
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mit Mikrofonen	4
Frequenzgang	150 - 7000 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Besonderheiten	Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten	MEMS-direktional - 150 - 7000 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Verschiedenes	
Enthaltene Software	Jabra Sound+, Jabra Xpress
Zubehör im Lieferumfang	Beutel Hülle
Kabeldetails	USB-Kabel - ablösbar - 80 cm
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	IP64
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	15.3 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	4.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.