

# Jabra Speak2 55 MS - Freisprechtelefon - Bluetooth

kabelgebunden - kabellos - USB-A - USB-C - Dunkelgrau - Zertifiziert für Microsoft Teams - Microsoft Swift Pair-zertifiziert

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	2755-109
EAN/UPC	5706991027303



## Beschreibung

Flexible Freisprechlösung der nächsten Generation mit überragendem professionellem Sound. Dein Büro, dein provisorisches Homeoffice in der Abstellkammer oder dein Baumhaus im Garten. Mit etwas Vorstellungskraft kannst du jeden Ort auf magische Weise in einen Meetingraum verwandeln. Du musst du nur die Einschalttaste drücken. Die Speak2 55 ist in jeder Hinsicht ein Upgrade. Sie bietet dir ein deutlich kraftvoller Sounderlebnis, eine ultrafortschrittliche Mikrofontechnologie und noch mehr Flexibilität. Alles, was du jetzt noch brauchst, bist du selbst.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra Speak2 55 MS - Freisprechtelefon
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - USB-A, USB-C
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten
Farbe	Dunkelgrau
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.1
Soundmodus	Mono
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 100 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	4
Bedienungselement	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - USB-A, USB-C
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten

Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	280 g
Farbe	Dunkelgrau
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Merkmale	Full Duplex Technology
Schutz	Staubschutz, wassererdicht
Max. Betriebsabstand	30 m
<b>Audioausgang</b>	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.1
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Membran	50 mm
Besonderheiten	Akustische Echokompensation
<b>Mikrofon</b>	
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mit Mikrofonen	4
Frequenzgang	150 - 7000 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Besonderheiten	Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten	MEMS-direktional - 150 - 7000 Hz
<b>Fernbedienung</b>	
Steuerung	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Software	Jabra Sound+, Jabra Xpress
Zubehör im Lieferumfang	Beutel Hülle
Kabeldetails	USB-Kabel - ablösbar - 80 cm
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Kennzeichnung	IP64
<b>Stromversorgung</b>	
Batterie	2 x Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	900 mAh

Betriebszeit (bis zu)	12 Stunde(n)
Ladezeit	5 Stunde(n)
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	14.2 cm
Transporttiefe	13.9 cm
Transporthöhe	4.65 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.