

Jabra Speak2 75 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth

kabellos - USB-A - USB-C - Dunkelgrau - Certified for Zoom Rooms - Zoom Certified - Alcatel-Lucent-zertifiziert - Avaya Certified - Cisco Webex Certified - Unify Certified - MFi Certified - Google Meet Certified - Amazon Chime Certified - Google Fast Pair Certified

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	2775-429
EAN/UPC	5706991026863



Beschreibung

Das ist die Speak2 75, deine persönliche Konferenzlösung für hybrides Arbeiten. Sie passt in jede Tasche und ist damit ideal für Meetings vom Couch- oder Küchentisch oder wechselnden Arbeitsplätzen auf Businessreisen aus. Das ist die nächste Generation der professionellen mobilen Konferenzlösungen, ausgestattet mit modernster Technologie. Mit dem fortschrittlichen Super-Breitband-Audio, der präzisen Mikrofonleistung und einer Technologie, die auch die feinsten Nuancen deiner Stimme hervorhebt, kann dein heutiger Meetingraum ein kleiner Besprechungsraum, die Couch oder ein Wohnmobil am Strand sein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra Speak2 75 UC - Freisprechtelefon
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-A, USB-C
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten
Farbe	Dunkelgrau
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Soundmodus	Mono
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 80 - 20000 Hz
Rauschabstand	72 dB
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mikrofon- Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	4
Bedienungselement	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Software-Zertifizierung	Certified for Zoom Rooms, Zoom Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Webex Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-A, USB-C
Zusätzliche Funktionen	LED-Leuchten
Breite	13.25 cm
Tiefe	13.25 cm
Höhe	3.5 cm
Gewicht	466 g
Farbe	Dunkelgrau
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Merkmale	Full Duplex Technology
Schutz	Staubschutz, wassererdicht
Max. Betriebsabstand	30 m
Audioausgang	
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus	Mono
Frequenzgang	80 - 20000 Hz
Rauschabstand	72 dB
Membran	65 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Nachhallreduzierung, akustische Echokompensation, Super Breitband
Mikrofon	
Formfaktor	Ein gebaut
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
Mit Mikrofonen	4
Frequenzgang	150 - 14000 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Besonderheiten	Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten	MEMS-direktional - 150 - 14000 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Lautstärkeregler, Stummtaste
Verschiedenes	
Enthaltene Software	Jabra Sound+, Jabra Xpress, Jabra Direct

Zubehör im Lieferumfang	Beutel Hülle
Kabeldetails	USB-Kabel - ablösbar - 75 cm
Software-Zertifizierung	Certified for Zoom Rooms, Zoom Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Cisco Webex Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Kennzeichnung	IP64
	Stromversorgung
Batterie	Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	4700 mAh
Betriebszeit (bis zu)	32 Stunde(n)
Ladezeit	5 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15.3 cm
Transporttiefe	15.5 cm
Transporthöhe	4.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.