

Jabra SPEAK 750 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth

kabellos - USB

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	7700-409
EAN/UPC	5706991023428



Beschreibung

Die Freisprechlösung Jabra Speak 750 macht alle Gesprächsteilnehmer gleichzeitig hörbar und bietet überragende Audioqualität für produktive Zusammenarbeit. Mit Vollduplex-Sound für natürlichere Gespräche, UC- und Microsoft-Teams-Zertifizierung und Plug-and-play-Konnektivität erhalten Sie größtmögliche Flexibilität für Ihren Huddle Room.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra SPEAK 750 UC - Freisprechtelefon
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Telefon, Computer, Konferenz
Anschlussstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Soundmodus	Mono
Rauschabstand	70 dB
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkereglern, Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Gewicht	301 g
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Telefon, Computer, Konferenz
Max. Betriebsabstand	30 m

Audioausgang

Anschlussstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)

Soundmodus	Mono
Rauschabstand	70 dB
Besonderheiten	Akustische Echokompensation
	Mikrofon
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
	Fernbedienung
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Jabra Link 370 USB Adapter, Aufbewahrungsbeutel
Kabeldetails	USB-Kabel - 90 cm
Kennzeichnung	Plug and Play
	Stromversorgung
Batterie	Connectivity-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)	10 Stunde(n)
Ladezeit	3 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.