

Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) - Maus - optisch

11 Tasten - kabelgebunden - USB

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	910-005471
EAN/UPC	5099206080270



Beschreibung

Jeder Aspekt der Logitech G502 HERO Gaming-Maus wurde entwickelt, um sich jedem erdenklichen Gameplay-Stil anzupassen. Sie hat elf Tasten, mit denen Befehle und Makros eingestellt werden können. Außerdem ist sie mit fünf 3,6-g-Tuninggewichten und einem Dual-Mode-Hyperscrollrad ausgestattet. Die RGB-Beleuchtung kann anhand der LIGHTSYNC RGB-Technologie mit etwa 16,8 Millionen auswählbaren Farben individuell angepasst werden. Der interne Speicher speichert bis zu fünf unterschiedliche Profile, sodass sie immer und überall verfügbar sind.

Mit dem gleichen ikonischen Design des Originals bietet die Logitech G502 HERO höchsten Komfort dank der gummierten Griffflächen und einem verbesserten, geflochtenen Kabel für optimale Performance auch bei langen Gaming-Sessions. Der mechanische Mikroschalter, entwickelt in Zusammenarbeit mit Omron, wurde ebenfalls optimiert und sorgt für extreme Belastbarkeit für bis zu 50 Millionen Klicks. Das gesamte Gewicht der Logitech G502 HERO Gaming-Maus, sowie der Schwerpunkt der Maus können anhand der anpassbaren Tuninggewichte nach eigenen Wünschen verändert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) - Maus - USB
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.5 cm x 13.2 cm x 4 cm
Gewicht	121 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	11
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Leistung	1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, bis zu 400 Zoll pro Sekunde, Abtastrate: 1000 Hz, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 16.000 dpi
Gaming	Ja
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbares Gewicht, integrierter Flash-Speicher, Turbo-Scroll, ARM 32-Bit-Prozessor, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, DPI-Schalter, HERO-Sensor, mechanische Schalter, Spring Button Tensioning System (SBTS), LIGHTSYNC-Technologie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Maus
-----------	------

Gaming	Ja
Breite	7.5 cm
Tiefe	13.2 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	121 g
Eingabegerät	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	11
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Leistung	1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, bis zu 400 Zoll pro Sekunde, Abtastrate: 1000 Hz, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 16.000 dpi
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbares Gewicht, integrierter Flash-Speicher, Turbo-Scroll, ARM 32-Bit-Prozessor, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, DPI-Schalter, HERO-Sensor, mechanische Schalter, Spring Button Tensioning System (SBTS), LIGHTSYNC-Technologie
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gewichtsmodule mit Etui
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	11.6 cm
Transporttiefe	17.3 cm
Transporthöhe	5.3 cm
Transportgewicht	241 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.