

Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Grau

Gruppe	SSDs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MU-PC4T0T/WW
EAN/UPC	8806095423593



Beschreibung

Die externe Festplatte T7 von Samsung vereint Geschwindigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit in einem schlanken, tragbaren Paket. Mit einer 10.0 Gbit/s USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle und maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 1050 MB/s bietet sie schnellen Dateizugriff und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und ist damit ideal für vielbeschäftigte Profis und Multimedia-Enthusiasten. Die Kapazität von 4 TB bietet reichlich Platz für große Dateien, Fotos und Videos, so dass Sie alle wichtigen Daten immer griffbereit haben. Die Sicherheit steht beim Samsung T7 an erster Stelle: Die 256-Bit-AES-Verschlüsselung und die Passwortauthentifizierung schützen Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff. Dank des stoßfesten Designs und des robusten Aluminiumgehäuses können Sie Ihre Daten unbesorgt überallhin mitnehmen. Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs, die Samsung T7 ist der perfekte Begleiter für alle Ihre Speicheranforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorismus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsr率e	10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale	Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, NVMe Express (NVMe), UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), 256-Bit-AES
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	85 mm x 8 mm x 57 mm
Gewicht	72 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja

Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2
Merkmale	Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, NVM Express (NVMe), UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), 256-Bit-AES
Breite	85 mm
Tiefe	8 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	72 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit	1050 MB/s
Interner Datendurchsatz	1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Samsung Magician Software
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	RoHS Phase 2, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
Farbe	Grau
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	20 g @ 20-2000 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.