

Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU - S65TC Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2x Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Warm White

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS34C650TAUXEN
EAN/UPC	8806095207834



Beschreibung

Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU - S65TC Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2x Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Warm White

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU - S65TC Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	47 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.0-Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	115% sRGB
Eingangsanschlüsse	2x Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Warm White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm
Gewicht	8.1 kg
Kennzeichnung	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	47 kWh
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1000R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.0-Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	115% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, Spielmodus, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Sportmodus, RPG Mode, Picture-in-Picture, Adaptive Picture, Entertain Mode, Graphic Mode, Eco Mode, Original Mode
Farbe	Warm White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - mit Fuß

Gewicht	8.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI (HDCP 2.2) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 3 x USB 3.0 Downstream Thunderbolt 4 (bis zu 90 W) Thunderbolt 4 (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-2/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 10 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Kabel Thunderbolt 3 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.66 cm - Tiefe: 24.1 cm - Höhe: 56.15 cm - Gewicht: 8.1 kg Ohne Fuß - Breite: 80.66 cm - Tiefe: 12.5 cm - Höhe: 36.94 cm - Gewicht: 5.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	80.7 cm
Transporttiefe	12.5 cm
Transporthöhe	36.7 cm
Transportgewicht	10.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.