

# Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 33 cm (13")

IPS (2732 x 2048) - Space-grau

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MV2D3NF/A
EAN/UPC	0195949254352



## Beschreibung

Entdecken Sie das Apple 13-Zoll iPad Air, das für alle entwickelt wurde, die sowohl Leistung als auch Mobilität benötigen. Mit seinem atemberaubenden 13" Liquid Retina Display wird jedes Detail in leuchtenden Farben und scharfer, klarer Auflösung zum Leben erweckt. Mit dem Apple M2 Chip liefert es eine unglaubliche Leistung für alles, von professionellen Designanwendungen bis hin zu immersiven Spielen. Das fortschrittliche Kamerasystem mit einer 12-Megapixel-Rückkamera und einer Frontkamera mit Center Stage verwandelt Ihre Fotos und Videogespräche in hochwertige Produktionen. Und mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 bist du immer mit der schnelllebigen digitalen Welt verbunden. Das iPad Air setzt mit Touch ID auch auf Sicherheit und sorgt dafür, dass deine persönlichen Daten sicher bleiben. Ob für Arbeit, Kreativität oder Unterhaltung - das Apple 13" iPad Air ist dein perfekter Begleiter.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 33 cm (13")
Produkttyp	Tablet
Bildschirm	33 cm (13") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch
Prozessor	Apple M2 (8 Kerne)
Speicherkapazität	256 GB
RAM	8 GB
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Hintere Kamera	12 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	12 Megapixel
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
Akkubetriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.49 cm x 0.61 cm x 28.06 cm
Gewicht	617 g
Farbe	Space-grau
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	97 Kohlendioxidemissionen in kg
Seltene Erden	99 % recycelte Seltenerdelemente

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Apple iPadOS 17
<b>Bildschirm</b>	
Typ	33 cm (13") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup>
Merkmale	Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone Display, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, komplett laminiertes Display, entspiegelt, Zoom, Dolby Vision, HDR10-kompatibel, arsenfrei, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Apple Pencil Pro unterstützt, Apple Pencil (USB-C) unterstützt
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	Apple M2
Anz. der Kerne	8 Kerne
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Speicherkapazität	256 GB
RAM	8 GB
<b>Kommunikationsformen</b>	
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	MIMO Technology
<b>Hintere Kamera</b>	
Sensorauflösung	12 Megapixel
Kamerazoom	5x Digitalzoom
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektivblende	F/1.8
Objektiv Element Anzahl	5-Element
HDR Modus	Smart HDR 4
Kameramodi	Weitwinkel, Panorama, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale	Fokus Pixel, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Geotagging, Automatische Bildstabilisierung, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Playback Zoom
<b>Vordere Kamera</b>	

Sensorauflösung	12 Megapixel
Linsenöffnung	F/2.4
HDR Modus	Smart HDR 4
Kameramodi	Landschaft, Ultra-Weitwinkelmodus, Stoßmodus, Bühne, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Modus
Lichtquelle	Retina Flash with True Tone
Video Auflösungen	1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps
Merkmale	Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, automatische Bilderstabilisierung, FaceTime HD-Kamera
	<b>Multimedia</b>
Grafik	Apple M2 9-core
Unterstützte Digital Audio Standards	AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Unterstützte Digital Video Standards	H.264, HEVC, ProRes
Audio	Zwei Mikrofone, Stereo-Lautsprecher im Querformat
	<b>Eingabegerät</b>
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
	<b>Software</b>
Vorinstallierte Software	FaceTime, Apple Pay, Siri, App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, Files, Find My, Freeform, Apple TV App, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather, Clips, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers, Pages
	<b>Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss</b>
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
	<b>Erweiterung und Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss
	<b>Batterie</b>
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	36.59 Wh
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails	Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n)
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Space-grau
Gehäusematerial	Aluminium
Sensoren	Touch ID-Sensor, digitaler Kompass, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor

Leistungsmerkmale	16-Core Neural Engine, Video Decode Engine, Video Encode Engine, Spatial Audio, iBeacon Mikro-Ortung, VoiceOver-Bildschirmleser, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Diktat, Real-Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Live Captions, 100 GB/s Speicherbandbreite, AirPlay
Enthaltene Kabel	USB-C Ladekabel - 1 m
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	21.49 cm
Tiefe	0.61 cm
Höhe	28.06 cm
Gewicht	617 g
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	97 Kohlendioxidemissionen in kg
Seltene Erden	99 % recycelte Seltenerdelemente
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Maximale Betriebshöhe	3 km

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.