Samsung EP-T2510N - Netzteil - 25 Watt - 3 A - PD 3.0, PD/PPS, SFC (24 pin USB-C)

auf Kabel: USB-C - Schwarz



Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	EP-T2510NBEGEU
EAN/UPC	8806094912128

Beschreibung

Entdecken Sie den Samsung EP-T2510N, einen Schnellladeadapter, der sowohl für Mobiltelefone als auch für Tablets geeignet ist. Dank seiner Konstruktion aus 20 % recyceltem Kunststoff und Polycarbonat verbindet dieses Gerät Umweltfreundlichkeit mit hoher Leistung. Der Adapter ist mit Ladetechnologien wie PD/PPS, Power Delivery 3.0 und Samsung Super Fast Charge ausgestattet, die alle auf der GaN-Technologie für effizientes und schnelles Laden basieren. Mit einer maximalen Stromstärke von 3 A und einer Leistung von bis zu 25 W sorgt er dafür, dass Ihre Geräte schnell, sicher und effektiv aufgeladen werden. Überstrom-, Kurzschluss- und Temperaturschutzfunktionen sorgen für die Sicherheit Ihrer Geräte während des Ladevorgangs. Ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, dieser Adapter ist eine zuverlässige Lösung, um Ihre Geräte mit Strom zu versorgen und einsatzbereit zu halten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung EP-T2510N Netzteil - 24 pin USB-C - 25 Watt
Produkttyp	Netzteil
Entwickelt für	Mobiltelefon, Tablet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 6.694 cm x 2.2 cm
Gewicht	51.6 g
Farbe	Schwarz
Ausgangsanschlusstyp	24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Elektrischer Strom max.	3 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.0, PD/PPS, Samsung Super Fast Charge
Gestellte Leistung	25 Watt
Geräte-Betriebsmodus	PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A
Produkt-Recycling-Inhalt	20 % - aus recyceltem Plastik

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Netzteil
Entwickelt für	Mobiltelefon, Tablet

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Breite	3.8 cm
Tiefe	6.694 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht	51.6 g
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen	24 pin USB-C
Gestellte Leistung	25 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ	USB-C
Elektrischer Strom max.	3 A
Geräte-Betriebsmodus	PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.0, PD/PPS, Samsung Super Fast Charge
Merkmale	GaN Technology, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz
	Verschiedenes
Material	Polycarbonat
Produkt-Recycling-Inhalt	20 % - aus recyceltem Plastik
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	5.55 cm
Transporttiefe	9.5 cm
Transporthöhe	2.4 cm
Transportgewicht	82 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.