Samsung EP-T2510N - Netzteil - 25 Watt - 3 A - PD 3.0, PD/PPS, SFC (24 pin USB-C)

auf Kabel: USB-C - weiß



Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	EP-T2510NWEGEU
EAN/UPC	8806094912081

Beschreibung

Der Samsung EP-T2510N Schnellladeadapter ist eine leistungsstarke Stromversorgungslösung, die auf die Bedürfnisse moderner mobiler Nutzer zugeschnitten ist. Mit seiner fortschrittlichen GaN-Technologie bietet er effizientes und sicheres Laden für Mobiltelefone und Tablets. Dieser Adapter unterstützt Power Delivery 3.0 und Samsung Super Fast Charge und liefert bis zu 25 W Leistung, um Ihre Geräte schnell wieder voll aufzuladen. Seine USB-C-Konnektivität gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und macht ihn zu einem vielseitigen Zubehör für alle Ihre Ladeanforderungen. Außerdem besteht der Adapter zu 20 % aus recyceltem Kunststoff und spiegelt damit Samsungs Engagement für Nachhaltigkeit wider. Ob zu Hause oder unterwegs, der Samsung EP-T2510N ist der perfekte Begleiter für schnelles, effizientes und umweltfreundliches Aufladen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung EP-T2510N Netzteil - 24 pin USB-C - 25 Watt
Produkttyp	Netzteil
Entwickelt für	Mobiltelefon, Tablet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 6.694 cm x 2.2 cm
Gewicht	51.6 g
Farbe	Weiß
Ausgangsanschlusstyp	24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Elektrischer Strom max.	3 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.0, PD/PPS, Samsung Super Fast Charge
Gestellte Leistung	25 Watt
Geräte-Betriebsmodus	PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A
Produkt-Recycling-Inhalt	20 % - aus recyceltem Plastik

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Netzteil
Entwickelt für	Mobiltelefon, Tablet

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Breite	3.8 cm
Tiefe	6.694 cm
Höhe	2.2 cm
Gewicht	51.6 g
Farbe	Weiß
	Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen	24 pin USB-C
Gestellte Leistung	25 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ	USB-C
Elektrischer Strom max.	3 A
Geräte-Betriebsmodus	PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.0, PD/PPS, Samsung Super Fast Charge
Merkmale	GaN Technology, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz
	Verschiedenes
Material	Polycarbonat
Produkt-Recycling-Inhalt	20 % - aus recyceltem Plastik
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	5.55 cm
Transporttiefe	9.5 cm
Transporthöhe	2.4 cm
Transportgewicht	82 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.