

Samsung Galaxy Tab A9 - Tablet - Android - 128 GB - 22.05 cm (8.7")

TFT (1340 x 800) - microSD-Steckplatz - 3G - 4G - Graphite

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-X115NZAEEUE
EAN/UPC	8806095305875



Beschreibung

Das Galaxy Tab A9 besticht durch sein elegantes Design und das glatte Metallgehäuse mit einem Hauch von Coolness.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Tab A9 - Tablet - Android - 128 GB - 22.05 cm (8.7") - 3G, 4G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android
Bildschirm	22.05 cm (8.7") TFT - 1340 x 800 - Multi-Touch
Prozessor	(8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	128 GB
RAM	8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 104 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Hintere Kamera	8 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	2 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.47 cm x 0.8 cm x 21.1 cm
Gewicht	333 g
Farbe	Graphite
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.48 W/kg (head) 0.89 W/kg (body)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android
	Bildschirm
Typ	22.05 cm (8.7") TFT
Auflösung	1340 x 800
Farbtiefe	16 Millionen Farben
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, Geteilter Bildschirm
	Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	128 GB
RAM	8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 104 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	1 TB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Band	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66/B38/B40/B41
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Headset-Profil (HSP), Message Access Profile (MAP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP)
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Video Auflösungen	1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	2 Megapixel
	Navigationssystem
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
	Multimedia

Unterstützte Digital Audio Standards	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos
Unterstützte Digital Video Standards	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Audio	Mikrofon, two speakers
	Software
Vorinstallierte Software	Samsung Smart Switch
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDXC
Schnittstellen	USB-C/USB 2.0 Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
	Batterie
Kapazität	5100 mAh
	Verschiedenes
Farbe	Graphite
Gehäusematerial	Metall
Sensoren	Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.48 W/kg (head) 0.89 W/kg (body)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.47 cm
Tiefe	0.8 cm
Höhe	21.1 cm
Gewicht	333 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.