

# SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 256 GB

Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDHC UHS-I

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSDXV-256G-GNCIN
EAN/UPC	0619659188948



## Beschreibung

Die SanDisk Extreme SD-UHS-I-Speicherkarte spart wertvolle Zeit beim Übertragen von Mediendateien mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s dank SanDisk QuickFlow-Technologie. In Kombination mit dem SanDisk PROFESSIONAL PRO-READER für SD- und microSD-Karten erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit. Mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s und UHS Speed Class 3 (U3) gelangen Ihnen hochauflösende, verlustfreie 4K-UHD-Videoaufnahmen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 256 GB - SDHC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	SDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	256 GB
Geschwindigkeit	Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	256 GB

### Arbeitsspeicher

Geschwindigkeitsklasse	Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 130 MB/s
Formfaktor	SDHC UHS-I Speicherkarte

**Besonderheiten** Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe
----------------------	--------------------------

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
---------------------	----------------------------------

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	23.91 mm
Tiefe	31.92 mm
Höhe	2.17 mm

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.