

TP-LINK M7650 - Mobiler Hotspot - 4G LTE Advanced

600 Mbps - 802.11ac

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	M7650
EAN/UPC	6935364080556



Beschreibung

Nicht nur die überragende technische Seite dieses mobilen Routers überzeugt. Auch durch sein elegantes und ansprechendes Design, sowie seine handliche Größe, eignet sich der M7650 für überall unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link M7650 - mobiler Hotspot - 4G LTE Advanced
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	600 Mbps
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunkband	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2300/2500/2600
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac - 1200 Mbps
Batterie	3000 mAh - bis zu 15 Std.
Systemanforderungen	Apple MacOS, Android, Apple iOS, Windows Phone, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 6.6 cm x 1.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Integrierte Peripheriegeräte	1,44 Zoll großes TFT LCD
	Modem
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Datenübertragungsrate	600 Mbps
Mobilfunkband	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2300/2500/2600
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE

Antenne	Intern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate	1200 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
	Verschiedenes
Unterstützte SIM-Karte	Micro-SIM x 1
Enthaltene Kabel	1 x USB-Ladekabel
Zubehör im Lieferumfang	Nano auf Mikro SIM Karte Adapter
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	RoHS
	Stromversorgung
Kapazität	3000 mAh - bis zu 15 Std.
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Android, Apple iOS, Windows Phone, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.6 cm
Tiefe	6.6 cm
Höhe	1.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.