

Microsoft Surface Go 4 for Business - Tablet - Intel N-series N200 / 1 GHz - Win 11 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 26.7 cm (10.5")

Touchscreen 1920 x 1280 - Wi-Fi 6 - NFC - Platin

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Microsoft
Hersteller Art. Nr.	XIG-00004
EAN/UPC	0196388171941



Beschreibung

Übertreffen Sie die Erwartungen mit einem robusten und vielseitigen 2-in-1-Gerät, das für die Arbeit an vorderster Front entwickelt wurde. Erledigen Sie Projekte und Aufgaben den ganzen Tag über mit professioneller Leistung und ganztägiger Akkulaufzeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microsoft Surface Go 4 for Business - 26.7 cm (10.5") - N-series N200 - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Produkttyp	Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem	Win 11 Pro
Prozessor	Intel N-series N200 / 1 GHz, bis zu 3.7 GHz
Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR5
Speicherkapazität	256 GB SSD
Bildschirm	26.7 cm (10.5") Touchscreen 1920 x 1280 - 220 ppi (Pixel pro Zoll)
Grafik	Intel UHD Graphics
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Platin
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm
Gewicht	521 g

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem	Windows 11 Pro
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel N-series N200 / 1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
	Arbeitsspeicher
RAM	8 GB
Technologie	LPDDR5 SDRAM
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	256 GB SSD
	Bildschirm
Typ	26.7 cm (10.5")
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung	1920 x 1280
Breitbild	Ja
Pixeldichte (ppi)	220
Seitenverhältnis des Bildes	3:2
Besonderheiten	Corning Gorilla Glass 3, PixelSense
	Audio & Video
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Kamera	Ja - 1080p (vorne)
Auflösung	8 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale	Windows Hello
Ton	Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität	Dolby Audio
	Eingang
Leistungsmerkmale	Microsoft Pen Protocol (MPP)
	Kommunikationsformen
Drahtlos	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC
	Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails	USB-C 3.1 SurfaceConnect Kopfhörerausgang Surface Type Cover-Anschluss
	Verschiedenes
Farbe	Platin
Integrierte Optionen	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop
Mit Dock kompatibel	Ja

Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale	Integrierter Standfuß, Lautstärkeregler
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm
Gewicht	521 g
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	-
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.