

APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR - USV - Wechselstrom 230 V

520 Watt - 950 VA - 9 Ah - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BX950MI-GR
EAN/UPC	0731304410850



Beschreibung

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 950VA Tower-USV verfügt über insgesamt 4 Ausgänge, die alle ein Batterie-Backup und Überspannungsschutz bieten. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR - USV - 520 Watt - 950 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	520 Watt / 950 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlussstellen	4 x Stecker Typ F
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	6.5 Min. bei halber Last
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Stecker Typ F
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	520 Watt / 950 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	273 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	6.5 min bei 50% Last 1 min bei Volllast
Ladezeit	6 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 1.2 m
Besonderheiten	Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), hörbarer Alarm
Kennzeichnung	EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12 cm
Tiefe	35.5 cm

Höhe	16 cm
Gewicht	6.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	19.7 cm
Transporttiefe	43 cm
Transporthöhe	25 cm
Transportgewicht	6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.