

Belkin BoostCharge - Induktive Ladematte + AC-Netzteil

10 Watt - weiß

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Belkin
Hersteller Art. Nr.	WIA001VFWH
EAN/UPC	0745883796694



Beschreibung

Sie können sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gerät nicht nur sicher, sondern auch so schnell wie möglich drahtlos aufgeladen wird, da 10 Watt Leistung zur Verfügung stehen. Sie brauchen Ihr Smartphone nur auf die Oberfläche zu legen, um ihm einen schnellen Energieschub zu geben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Belkin BoostCharge induktive Ladematte - + AC-Netzteil - 10 Watt
Produkttyp	Induktive Ladematte + AC-Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.33 cm
Durchmesser	9 cm
Gewicht	74 g
Farbe	Weiß
Drahtlose Ladestandards	Qi
Gestellte Leistung	10 Watt
Kabel	Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 1.2 m

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Induktive Ladematte + AC-Netzteil
Entwickelt für	Mobiltelefon
Höhe	1.33 cm
Durchmesser	9 cm
Gewicht	74 g
Farbe	Weiß
Stromversorgungsgerät	
Gestellte Leistung	10 Watt
Drahtloses Aufladen	Ja
Drahtlose Ladestandards	Qi

Inklusive AC-Netzteil	Ja
Merkmale	LED-Anzeige, FOD (Foreign Object Detection), kompatibel mit Gehäuse (Kunststoff, bis zu 3 mm)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 1.2 m
Kennzeichnung	Qi
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.