

Brother P-Touch PT-P300BT - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm)

180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Bluetooth 2.1 EDR - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTP300BTRE1
EAN/UPC	4977766801102



Beschreibung

Das P-touch Cube ist das eigens für Smartphone/Tablet konzipierte Modell aus dem Bereich der P-Touch Beschriftungsgeräte. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-P300BT - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	380 g
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Bluetooth 2.1 EDR
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Schriftschnitt & Effekte	Fett, vertikal, kursiv, horizontale Linien
Batterie	Erforderlich 6 x Typ AAA Alkalisch Enthaltene Anz. 0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 6.1 cm x 11.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Schnittstelle	Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi

Schriftschnitt & Effekte	Fett, vertikal, kursiv, horizontale Linien
Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm
Mediengrößen	Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
	Verschiedenes
Enthaltene Medien	1 laminiertes Band, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
	Batterie
Typ	Typ AAA - Alkalisch
Erforderliche Anzahl	6
Enthalten	0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.5 cm
Tiefe	6.1 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	380 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.