

Brother MFC-L3760CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - USB-Host - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL3760CDWRE1
EAN/UPC	4977766824088



Beschreibung

Schnelles Drucken mit flexibler Vollfarb-Konnektivität für hochwertige Dokumente.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L3760CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm
Gewicht	20.2 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3000 pages
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	600 x 600 dpi (Farbe)
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	13.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13.5 Sek.
	Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 10 ipm (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure

	Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, aktives Verzeichnis, LDAP
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	560 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL
	Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	44.4 cm
Höhe	40.1 cm
Gewicht	20.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	53.6 cm
Transporthöhe	53.3 cm
Transportgewicht	23.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	47 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.