

Brother HL-L2445DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL2445DWRE1
EAN/UPC	4977766831079



Beschreibung

Steigern Sie Ihre Produktivität und drucken Sie von überall zu Hause oder im Büro mit dem Brother HL-L2445DW. Dieser Schwarzweiß-Laserdrucker verfügt über eine Vielzahl von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen mit schnellem, fehlerfreiem Drucken und Scannen, automatischem beidseitigem Druck und einem großen Papierfach Zeit. Für eine einfache Einrichtung laden Sie die Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von überall aus drucken und scannen können. Dank der separaten Trommel- und Tonereinheiten hält der HL L2445DW die Druckkosten niedrig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L2445DW - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	7.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 32 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 32 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	1-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, B5 (190 x 250 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPP, HTTP, SMTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3, WPA3-SAE, WPA2-Personal, SMTP, POP3, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	470 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	43 Watt
Energierverbrauch Sleep	3.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Windows 11
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	49 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	44 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	35.6 cm

Tiefe	36 cm
Höhe	18.3 cm
Gewicht	7.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	43.8 cm
Tiefe (Versand)	28.3 cm
Höhe (Versand)	51.9 cm
Gewicht (Versand)	8.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.